



Forgócsúcs meghosszabbított csúccsal 60° / 30°, Morse kúp: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	320670 6
GTIN	4019208017099
Árucikk kategória	35R

Leírás

Kivitel:

- **Edzett test és forgócsúcs.**
- **Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.

A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homlokfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.

Ház Ø D: 102,5 mm

Hasznos hossz B: 172,5 mm

Legnagyobb csúcs Ø 60° A: 50 mm

Legnagyobb csúcs Ø 30° A: 18 mm

Maximális körfutáshiba: 0,01 mm

Csúcs hossza C: 78 mm

Műszaki leírás

Munkadarab tömeghez	2500 kg
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	50 mm
Maximális körfutáshiba	0,01 mm
Morse kúp	MK6
Ház Ø D	102,5 mm
Csúcs hossza C	78 mm
Hasznos hossz B	172,5 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	18 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs