

HOLEX**Átalakító túske hengeres szárral, Szár Ø / fúrótokmány kúp: 16/16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 342300 16/16 |
| GTIN | 4045197294913 |
| Árucikk kategória | 32X |

Leírás**Kivitel:**

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

Precíziós kivitel hengeres szárral.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, automatákon stb. A hengeres szár **szorítópatronokba vagy patronos befogókba** fogható be.

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Kúp Ø D | 15,733 mm |
| Fúrótokmány kúp DIN 238 | B 16 |
| Hengeres szár hossza | 50 mm |
| Szár Ø | 16 mm |
| Termék fajtája | Fúrótokmány befogó |