

HOLEX**Fogaskoszorús fúrótokmány, Típus: 10-1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	342235 10-1/2
GTIN	4045197152978
Árucikk kategória	32W

Leírás**Kivitel:**

A kulcsvezető nem edzett.

Jobb forgásirányhoz. **A tokmány jobb és bal forgásirányhoz** is használható, mivel csavarral (balos menet) biztosítható.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

Műszaki leírás

Típus	10-1/2
Fúrótokmány hossz zárva	61 mm
Befogási tartomány	0,8 - 10 mm
Külső Ø	33,3 mm
Befogó	1/2 – 20 coll
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S2

Termék fajtája

Fogaskoszorús fúrótokmány