



Fogaskoszorús fúrótokmány Prima, Típus: 13



Rendelési adatok

Rendelés száma	342215 13
GTIN	4019208018096
Árucikk kategória	39R

Leírás

Kivitel:

A pofák edzettek.

Jobb- és bal forgásirányhoz.

DIN 238 fúrótokmány-kúppal a 342300 – 342850 átalakító tuskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Legnagyobb fúrótokmány kúp Ø	15,733 mm
Fúrótokmány hossz zárva	77 mm
Típus	13
Fúrótokmány rövidkúp	B 16

Külső Ø	42,8 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S2
Termék fajtája	Fogaskoszorús fúrótokmány