



Fogaskoszorús fúrótokmány Prima, Típus: 10-3/8



Rendelési adatok

Rendelés száma	342225 10-3/8
GTIN	4019208415789
Árucikk kategória	39R

Leírás

Kivitel:

A pofák edzettek.

Jobb forgásirányhoz. **A tokmány jobb és bal forgásirányhoz** is használható, mivel csavarral (balos menet) biztosítható.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, **ütvefúrógépeken** és állványos fúrógépeken.

Műszaki leírás

Fúrótokmány hossz zárva	61 mm
Befogási tartomány	0,8 - 10 mm
Típus	10-3/8
Külső Ø	34,5 mm
Befogó	3/8 – 24 coll
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs	S2

Termék fajtája

Fogaskoszorús fúrótokmány