

**Precíziós krepp szalag, Szélesség×hossz (mm×m): 19X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083648 19X50
GTIN	4042448816160
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A **tesakrepp® 4334** extra vékony és szakadásálló papír hordozóval rendelkezik. Jó pozícionálhatóságot tesz lehetővé és akár 8 hétig használható kültéren, valamint kiváló minőségű **glettelési, festési és fényezési technikákhoz éles lakk- és festék szélekkel**. Különböző, érzékeny felületeken használható, mint pl. üveg, alu, HPVC és fa.

**Figyelem:**

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Hossz	50 m
Festék	sárgás
Vastagság	0,09 mm
Gyártó jelölése	tesakrepp® 4334
Szélesség	19 mm
Ragasztó massa	akrilát

Szakítószilárdság	0,3 N/mm
Béléssel	nem
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Hordozóanyag	Papír
Ragasztószalagok száma	1
Tágulási képesség	4 %
Hőálló max.	120 °C
Különlegesség	UV-álló
Különlegesség	kézzel téphető
Különlegesség	feliratozható
Ragasztóerő acélon	0,19 N/mm
Felhasználás	Fedési munkák
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Termék fajtája	Ragasztószalag