

**Szövet ragasztószalag, ezüst, Szélesség×hossz (mm×m): 48X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083600 48X50
GTIN	4042448392954
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **tesa® 4662 duct tape** kitűnően tapad érdes és poros felületeken. Vízálló, jól illeszkedik és rugalmas. Ideális csövek és vezetékek tömítéséhez, valamint vakolaton és falazaton való használathoz. Kézzel könnyen betéphető hosszanti- és keresztirányban.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Hossz	50 m
Vastagság	0,23 mm
Gyártó jelölése	duct tape 4662
Szélesség	48 mm
Festék	ezüst
Tágulási képesség	18 %
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %

Hőálló max.	95 °C
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Béléssel	nem
Különlegesség	Vízlepergető
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	kézzel téphető
Szövet finomsága	27 mesh anyag
Szakítószilárdság	3 N/mm
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Hordozóanyag	Szövet
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Csomagolás
Felhasználás	Összeragasztás
Ragasztóerő acélon	0,44 N/mm
Terméknév attribútum	ezüst
Termék fajtája	Ragasztószalag