

3M**PVC ragasztószalag, Szín: WHITE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083636 WHITE
GTIN	2050001661432
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **3M™ 764i** nem kritikus felhasználási területeken alkalmazható, mint pl. színjelölésekhez vagy kötegeléshez. Korrózióálló, rugalmas, kopásálló, jól illeszkedik, egyszerűen felhelyezhető és nedvességálló.

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Festék	fehér
Hossz	33 m
Szélesség	50 mm
Gyártó jelölése	764i

Vastagság	0,125 mm
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Tágulási képesség	180 %
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Hordozóanyag	PVC fólia
Hőálló max.	29 °C
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	korrózióálló
Különlegesség	nedvességálló
Különlegesség	kopásálló
Béléssel	nem
Szakítószilárdság	2,28 N/mm
Ragasztóerő acélon	0,21 N/mm
Felhasználás	Jelölés
Felhasználás	Lezárás
Felhasználás	Kötegelés
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Termék fajtája	Ragasztószalag