

**ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával, ER 25, Névleges befogási Ø d: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308962 4
GTIN	4045197645074
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges Ø-höz.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	4 mm
Befogó	ER 25
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	429 E
Külső Ø D	26 mm
Teljes hossz L	34 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

