



Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	303020 22
GTIN	4250122614197
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár barnított.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	40 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Tüske Ø d ₁	22 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Külső Ø D	48 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 22 mm	309860 22
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40