

**HOLEX****ER szorítópatron, ER 25, Névleges befogási Ø d: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308960 13
GTIN	4045197151445
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

**Figyelem:**

ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítés nélkül col méretekben is kaphatóak az eShop-ban.

**A befogási Ø átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. Ø 10 – 9 mm, az Ø 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).****Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	13 mm
Befogó	ER 25
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	430 E
Külső Ø D	26 mm
Teljes hossz L	34 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

