



## Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 50 A = 100, Tüske Ø d1: 40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	303045 40
GTIN	4250122616344
Árucikk kategória	36E

### Leírás

**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.  
Minden szár barnított.

**Tartalom:**

Inkluzív marórögztítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

### Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40
Tüske Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Külső Ø D	88 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Befogó	BT 50 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-2

Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm	309860 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40