



## Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 27mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	303020 27
GTIN	4250122614203
Árucikk kategória	36E

### Leírás

#### Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.  
Minden szár barnított.

#### Tartalom:

Marórögzítő csavar.

#### Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

### Műszaki leírás

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
A-méret kinyúlási hossz	40 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Tüske Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Külső Ø D	60 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40