

HOLEX**ER szorítópatron, ER 20, Névleges befogási Ø d: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308930 7
GTIN	4045197151261
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült. Polírozott.

Figyelem:

A **befogási Ø átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb**, pl. Ø 10 – 9 mm, **az Ø 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).**

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	7 mm
Befogó	ER 20
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	428 E
Külső Ø D	21 mm
Teljes hossz L	31,5 mm
Termék fajtája	Befogófej sima

