



Állócsúcs keményfém-betéttel, Morse kúp: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	323600 1
GTIN	4045197296665
Árucikk kategória	32L

Leírás

Kivitel:

Csúcsszög 60°, köszörült felületek.

Tömör állócsúcsok beforrasztott **keményfém csúccsal**.

A keményfém-betétes állócsúcsokat jelölő horonnyal látták el, amely a csúcs maximális utánköszörülhetőségét jelzi.

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Szabvány:

DIN 806

Külső Ø D: 12,2 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Keményfém Ø H: 7 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	12,2 mm
Keményfém Ø H	7 mm
Morse kúp	1
Teljes hossz L	80 mm
Termék fajtája	Központozító csúcs

