



Forgócsúcs keményfém betéttel és kiserelő anyával, Morse kúp: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	321250 4
GTIN	4019208059648
Árucikk kategória	35R

Leírás

Kivitel:

- **Csúcsszög 60°.**
- **Keményfém csúccsal kis központokhoz és kiserelő anyával.**
- **Edzett test és forgócsúcs (többszöri utánköszörülés lehetséges).**
- **Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.**
- **Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.**
- **A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Keskeny munkadarabok magas fordulatszámon történő megmunkálásához.

Ház Ø D: 70 mm

Hasznos hossz B: 102,5 mm

Keményfém Ø H: 14 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Munkadarab tömeghez: 500 kg

Műszaki leírás

Hasznos hossz B	102,5 mm
Ház Ø D	70 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Keményfém Ø H	14 mm
Morse kúp	MK4
Munkadarab tömeghez	500 kg
Termék fajtája	Központosító csúcs