



## Homlokmenesztő készlet fatokban jobbos, Morse kúp: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	327450 6
GTIN	4019208021195
Árucikk kategória	35R

### Leírás

#### Kivitel:

- **Csúcsszög 60°, befogó gyűrű Ø 8 – 80 mm.**
- **Az előfeszített, axiálisan állítható tányérrugó-köteg kiegyenlíti a különböző központmélységeket.**
- **A csúcs problémamentesen utánkösörülhető.**

#### Felhasználás:

Az esztergagép orsóképjába történő befogáshoz.

#### Tartalom:

1 alaptest 327520 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).

1 központosító csúcs 327660 sz., 6 mm Ø, a 13 – 24-es méretű menesztőtárcsához.

1 központosító csúcs 327660 sz., 12 mm Ø, a 21 – 40-es méretű menesztőtárcsához.

4 menesztőtárcsa a 13 – 100 mm Ø-jű munkatartományhoz (327600 ill. 327610 sz.: 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64 méret; 327640 ill. 327650 sz.: 51 – 100 méret).

A fadobozban további 6 menesztőtárcsa és 3 központosító csúcs fér el (a 9 – 160 mm Ø-jű munkatartomány teljessé tételéhez).

#### Figyelem:

Ellendarab a 321750 és 321770 számhoz.

Munkatartomány Ø: 13 - 100 mm

Központosító csúcs Ø: 6 / 12 mm

Súly: 6,6 kg

**Műszaki leírás**

Központosító csúcs Ø	6 / 12 mm
Munkatartomány Ø	13 - 100 mm
Súly	6,6 kg
Morse kúp	6
Termék fajtája	Homlokmenesztő