



## Állócsúcs keményfém-betéttel, Morse kúp: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	323600 3
GTIN	4045197296689
Árucikk kategória	32L

### Leírás

#### Kivitel:

Csúcshög 60°, köszörült felületek.

Tömör állócsúcsok beforrasztott **keményfém csúccsal**.

A keményfém-betétes állócsúcsokat jelölő horonnyal látták el, amely a csúcs maximális utánkösörülhetőségét jelzi.

#### Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

#### Szabvány:

##### DIN 806

Külső Ø D: 24,1 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Keményfém Ø H: 11 mm

Felület hossza L<sub>1</sub>: 38 mm

Felület-csúcs távolság b: 3 mm

### Műszaki leírás

Felület hossza L <sub>1</sub>	38 mm
Morse kúp	3
Külső Ø D	24,1 mm

Keményfém Ø H	11 mm
Felület-csúcs távolság b	3 mm
Teljes hossz L	125 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs