

Garant**HSK hűtőfolyadék-cső, HSK: 50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309880 50
GTIN	4045197273925
Árucikk kategória	39Z

Leírás**Kivitel:**

Speciális O-gyűrű 120 bar-ig, $\pm 1^\circ$ szögelfordulás, polírozott, 2 tömítőgyűrűvel.

Hűtőfolyadék álló Viton® tömítések.

- **Finompolírozott felület, edzett és barnított.**
- **Két polírozott rádiusz átmenet.**
- **Teljesen mozgatható a két O-gyűrűnek köszönhetően.**
- **Nemesített menetes persely görgőzött, nagy tömörségű menetprofilokkal.**

Leírás:

HSK hűtőfolyadék-cső – kis alkatrész nagy hatással! Az akár napi néhány ezer szerszámcserenél fontos, hogy tiszta és mindenekelőtt biztonságos kapcsolódási pont legyen a géperső hűtőfolyadék csöve és a tömítés között.

Alkalmazható:

HSK szerszámbe fogók.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	33 mm
Menet M	M16×1
Ø D	10 mm
Hozzávaló befogó	HSK 50
Maximális nyomás	120 bar

Szögelmózdulás	± 1 fok
Felületkezelés	Polírozott
Termék fajtája	Hűtőfolyadék-cső

Tartozék

Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 50	309890 50
--	-----------