



## Folyatófúró, standard (gallérral), M menethez: M8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082730 M8
GTIN	2050001740212
Árucikk kategória	04D

### Leírás

#### Kivitel:

Keményfém folyatófúró magfuratok készítéséhez a menetformázás előkészítéseként.

#### Leírás:

A fordulatszám és a súrlódási hő következtében helyi súrlódási hő alakul ki, amely minden fémes anyagot alakíthatóvá tesz. Ezáltal a kiindulási anyagvastagság többszörösében alakíthatóak ki forgácsmentesen zárt átvezetések néhány másodperc alatt.

A folyatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

#### Előny:

- **Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.**
- **Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.**
- **Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.**
- **Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).**

### Műszaki leírás

Ajánlott meghajtási teljesítmény	1,3 kW
Maximális anyagvastagság	3,3 mm
Magfurat Ø	7,3 mm
Ajánlott fordulatszám	2200 min <sup>-1</sup>
M menethez	M8
Szár Ø	8 mm
Termék fajtája	Folyatófúró