

**Garant****HSK hűtőfolyadék-cső, HSK: 63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309880 63
GTIN	4045197273932
Árucikk kategória	39Z

**Leírás****Kivitel:**

Speciális O-gyűrű 120 bar-ig,  $\pm 1^\circ$  szögelfordulás, polírozott, 2 tömítőgyűrűvel.

**Hűtőfolyadék álló Viton® tömítések.**

- **Finompolírozott felület, edzett és barnított.**
- **Két polírozott rádiusz átmenet.**
- **Teljesen mozgatható a két O-gyűrűnek köszönhetően.**
- **Nemesített menetes persely görgőzött, nagy tömörségű menetprofilokkal.**

**Leírás:**

**HSK hűtőfolyadék-cső** – kis alkatrész nagy hatással! Az akár napi néhány ezer szerszámcsere-nél fontos, hogy tiszta és mindenekelőtt biztonságos kapcsolódási pont legyen a géperső hűtőfolyadék csöve és a tömítés között.

**Alkalmazható:**

HSK szerszámbe-fogók.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló befogó	HSK 63
Ø D	12 mm
Menet M	M18×1
Teljes hossz L	36,5 mm
Maximális nyomás	120 bar

Szögelmózdulás	± 1 fok
Felületkezelés	Polírozott
Termék fajtája	Hűtőfolyadék-cső

---

## Tartozék

Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 63	309890 63
--	-----------