

Garant**CNMG 09T308, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250052 HB7120-1
GTIN	4045197819567
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T308 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min

Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz