

Garant**DNMG 150608, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 250762 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819819 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

DNMG 150608 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------|
| Forgácstörő | VM |
| Előtolás f | 0,2 - 0,5 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fő felhasználás | M |
| Minőség | HB7120-1 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 260 m/min |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Sarokrídus | 0,8 mm |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 5 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |