


Garant**CNMM 160612, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250458 HB7120-1
GTIN	4045197819727
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 160612 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VR

Fogásmélység a_p : 2 - 8 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 210 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Minőség	HB7120-1
Fogásmélység a_p	2 - 8 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 210 m/min
Forgácstörő	VR
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Sarokrídusz	1,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz