

Garant**CNMG 120404, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120404 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 290 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 m/min
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7120-1
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	VS

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz