

**Garant****DNMG 150608, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150608 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	VG
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Minőség	HB7120-1
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Fő felhasználás	M

Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz