

**Garant****CNMG 120412, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120412 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 260 m/min

Fő felhasználás	M
Minőség	HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz