

**Garant****SNMG 120404, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 251142 HB7120-1 |
| GTIN              | 4045197819925   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Leírás

SNMG 120404 HB7120-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm  
Minőség: HB7120-1  
Forgácstörő: VS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 290 m/min

## Műszaki leírás

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Forgácstörő           | VS                 |
| Minőség               | HB7120-1           |
| Fő felhasználás       | M                  |
| Előtolás $f$          | 0,1 - 0,4 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos         |
| Fogásmélység $a_p$    | 0,3 - 2 mm         |
| Sarokrádiusz          | 0,4 mm             |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 90 - 290 m/min            |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Simítás                   |
| Szerszámanyag                              | HM                        |
| Váltólapka ISO kód                         | SNMG 120404               |
| Cserék / élek száma                        | 8                         |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |