

**Garant****DNMG 150612, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250864 HB7120-1
GTIN	4045197819833
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150612 HB7120-1 Minőség: HB7120-1  
Forgácstörő: VG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácstörő	VG
Minőség	HB7120-1
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	1,2 mm

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz