


Garant**KNUX 160405R, Minőség: HB7120-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251030 HB7120-1
GTIN	4045197819840
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160405R HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Forgácstörő	2,2 mm
Forgácstörő	VM
Minőség	HB7120-1
Sarokrádiusz	0,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160405R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz