

Garant**CNMG 160608, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160608 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7120-1
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás	M

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz