


Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7120-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Minőség	HB7120-1
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	VM

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz