

**Garant****CNMG 120408, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250322 HB7120-1
GTIN	4045197819666
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120408 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	VG
Minőség	HB7120-1
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz