

Garant**CNMG 120412, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120412 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VG
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm

Minőség	HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz