


Garant**KNUX 160410R, Minőség: HB7120-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160410R HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Sarokrádiusz	1 mm
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Forgácstörő	2,2 mm
Minőség	HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz