

Garant**DNMG 110404, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110404 HB7120-1 Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Minőség	HB7120-1
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,

Sarokrídusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz