

Garant**CNMG 160612, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160612 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Minőség	HB7120-1

Forgácstörő	VG
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz