



Állócsúcs keményfém-betéttel, Morse kúp: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	323600 5
GTIN	4045197296702
Árucikk kategória	32L

Leírás

Kivitel:

Csúcsszög 60°, köszörült felületek.

Tömör állócsúcsok beforrasztott **keményfém csúccsal**.

A keményfém-betétes állócsúcsokat jelölő horonnyal látták el, amely a csúcs maximális utánköszörülhetőségét jelzi.

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Szabvány:

DIN 806

Külső Ø D: 44,7 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Keményfém Ø H: 18 mm

Műszaki leírás

Morse kúp	5
Keményfém Ø H	18 mm
Külső Ø D	44,7 mm
Teljes hossz L	200 mm
Termék fajtája	Központozító csúcs

