



Fél-állócsúcs keményfém-betéttel, Morse kúp: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	323800 2
GTIN	4045197296726
Árucikk kategória	32L

Leírás

Kivitel:

Csúcsszög 60°, köszörült felületek.

Fél-csúcs keményfém csúccsal. Így az esztergakés különösen jól eléri a munkadarab sík felületét.

A keményfém-betétes állócsúcsokat jelölő horonnyal látták el, amely a csúcs maximális utánköszörülhetőségét jelzi.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Szabvány:

DIN 806

Külső Ø D: 18 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Keményfém Ø H: 7 mm

Felület hossza L₁: 30 mm

Felület-csúcs távolság b: 2 mm

Műszaki leírás

Keményfém Ø H	7 mm
Külső Ø D	18 mm
Felület hossza L ₁	30 mm

Felület-csúcs távolság b	2 mm
Morse kúp	2
Teljes hossz L	100 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs