

Garant**DNMG 110404, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250652 HB7140-1
GTIN	4045197820426
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110404 HB7140-1 Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7140-1
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz