

Garant**CNMG 120412, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120412 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Sarokrídusz	1,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz