

**Garant****SNMG 120412, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 120412 HB7140-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm  
Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Minőség	HB7140-1
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120412
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz