

Garant**WNMG 080412, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252210 HB7140-1
GTIN	4045197820907
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080412 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 180 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	VG
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 180 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Minőség	HB7140-1

Fő felhasználás	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz