


**Garant****WNMG 060408, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252064 HB7140-1
GTIN	4045197820853
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WN.G 060408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 230 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm

Minőség	HB7140-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz