


Garant**KNUX 160405R, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160405R HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 230 m/min
Sarokrádiusz	0,5 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	2,2 mm
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Minőség	HB7140-1
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160405R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz