

**Garant****WNMG 080404, Minőség: HB7120-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252068 HB7120-1
GTIN	4045197820174
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WN.G 080404 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 260 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 260 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm

Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz