

Garant**CC.T 09T308, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260152 HB7120-1
GTIN	4045197817204
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T308 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Minőség	HB7120-1
Sarokrádusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min

Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz