

Garant**CNMG 09T308, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250052 HB7140-1
GTIN	4045197818652
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T308 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7140-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm

Forgácstörő	VS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz