

**Garant****KNUX 160410L, Minőség: HB7140-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251078 HB7140-1
GTIN	4045197820600
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

KNUX 160410L HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VG

Forgácstörő: 3,2 mm

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 210 m/min**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	1 mm
Forgácstörő	VG
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 210 m/min
Fogásmélység $a_p$	1 - 6 mm
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	3,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160410L
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz