

**Garant****WNMG 060408, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 251954 HB7140-1 |
| GTIN              | 4045197820815   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Leírás

WNMG 060408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 260 m/min

## Műszaki leírás

|  |                     |
|--|---------------------|
| Sarokrádiusz                               | 0,8 mm              |
| Minőség                                    | HB7140-1            |
| Forgácstörő                                | VS                  |
| Előtolás $f$                               | 0,1 - 0,4 mm/ford,  |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 70 - 260 m/min      |
| Forgácsolási feltétel                      | Enyhén megszakított |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,3 - 2 mm          |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Fő felhasználás                | M                         |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás                   |
| Szerszámanyag                  | HM                        |
| Váltólapka ISO kód             | WNMG 060408               |
| Cserék / élek száma            | 6                         |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |